



B92



· B92 Optol



· B92 Solar



· B92 Soldadura



· B92 Incolora

Protección Ocular Neutra

Descripción y composición:

Gafas ligeras con frente y ocular de una sola pieza, todo ello fabricado en policarbonato.

Cuenta en la zona superior, con un cierre que dificulta el paso hacia el ojo de partículas. Patillas de policarbonato con protección lateral. Cuenta con 6 aberturas verticales que favorecen el antiempañamiento.

Gafa dieléctrica: sin partes metálicas. Ocular de 2mm. de espesor y dimensiones nominales de 152x60mm. Puede utilizarse como gafa de visita así como sobre gafa graduada.

Todas las lentes de policarbonato llevan tratamiento anti-abrasión.

Colores:

Peso: 50gr



Ranuras de aireación.



Montura de Policarbonato: máxima resistencia.



Unilente: amplio campo de visión.

Color	Ref.	Producto	MARCADO
Incolora	900.375	Gafa policarbonato incolora (sin tto.)	CE MEDOP 1 F 166 F
Incolora	900.376	Gafa policarbonato incolora. Tto anti-rayado	CE MEDOP 1 F 166 F
Incolora	900.377	Gafa policarbonato incolora. Tto antiempañante	CE MEDOP 1 F 166 F
Gris	900.384	Gafa policarbonato solar Tto antiempañante	CE 5-3,1 MEDOP 1 F
Amarillo	900.386	Gafa policarbonato optol Tto. antiempañante	CE 2-1.2 MEDOP 1F
Verde	900.378	Gafa policarbonato soldadura grado 3	CE 3 MEDOP 1F 166 F
Verde	900.380	Gafa policarbonato soldadura grado 5	CE 5 MEDOP 1F 166 F

Protección Ocular Neutra

Norma y Certificación	EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 172																					
Aplicaciones	Protección frente a impactos de gran velocidad y baja energía. Sectores: Actividades agrícolas, explotaciones forestales, automoción, textil, plástico, construcción, actividades deportivas y en el exterior, excelentes como gafa de visita, etc.																					
Conservación Almacenaje - Caducidad	Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda apropiada.																					
Indicaciones Uso - Modo empleo	Limpieza : utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un paño suave. También recomendado Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de estos protectores.																					
Presentación	Caja de 12 unidades. Cartón de 300 unidades.																					
Código de Barras	<table><tr><td>900.375</td><td>GIN-13: 8423173091217</td><td>GIN-14: 68423173091219</td></tr><tr><td>900.376</td><td>GIN-13: 8423173091224</td><td>GIN-14: 68423173091226</td></tr><tr><td>900.377</td><td>GIN-13: 8423173091231</td><td>GIN-14: 68423173091233</td></tr><tr><td>900.384</td><td>GIN-13: 8423173091309</td><td>GIN-14: 68423173091301</td></tr><tr><td>900.386</td><td>GIN-13: 8423173091323</td><td>GIN-14: 68423173091325</td></tr><tr><td>900.378</td><td>GIN-13: 8423173091248</td><td>GIN-14: 68423173091240</td></tr><tr><td>900.380</td><td>GIN-13: 8423173091262</td><td>GIN-14: 68423173091264</td></tr></table>	900.375	GIN-13: 8423173091217	GIN-14: 68423173091219	900.376	GIN-13: 8423173091224	GIN-14: 68423173091226	900.377	GIN-13: 8423173091231	GIN-14: 68423173091233	900.384	GIN-13: 8423173091309	GIN-14: 68423173091301	900.386	GIN-13: 8423173091323	GIN-14: 68423173091325	900.378	GIN-13: 8423173091248	GIN-14: 68423173091240	900.380	GIN-13: 8423173091262	GIN-14: 68423173091264
900.375	GIN-13: 8423173091217	GIN-14: 68423173091219																				
900.376	GIN-13: 8423173091224	GIN-14: 68423173091226																				
900.377	GIN-13: 8423173091231	GIN-14: 68423173091233																				
900.384	GIN-13: 8423173091309	GIN-14: 68423173091301																				
900.386	GIN-13: 8423173091323	GIN-14: 68423173091325																				
900.378	GIN-13: 8423173091248	GIN-14: 68423173091240																				
900.380	GIN-13: 8423173091262	GIN-14: 68423173091264																				

